

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	300 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā krāvnese	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,37 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Diametrs	125 mm
Protektora platums	38 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44 mm
Korpusa platums	38 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Pasūtījuma numurs 00034192
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

