PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	77 mm
Samlet bredde	54 mm
Samlet vægt	0,18 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grafit sort (RAL9011)
Udladning	30 mm
Udfaldsradius	62 mm
Udfaldsdiameter	124 mm
Dome-diameter	20 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Antrasitgrå (RAL7016)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm
Stiftlængde	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795

Bestillingsnummer 00071011

Produkttegninger

