

## SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Supratech                            |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 125 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 250 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 0,24 kg                              |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness             | macio                            |
| Material do centro da roda | Polipropileno                    |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica           |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)          |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 100 mm                           |
| Largura do Piso            | 35 mm                            |
| Diâmetro do furo do eixo   | 8,3 mm                           |
| Comprimento do cubo        | 45 mm                            |
| Largura do corpo           | 35 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 65 Shore A                       |

