PRODUKTINFORMATION

KAPPA LOAD

9651TOO125P63

EAN 4031582348767



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●○○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Type	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	840 kg
Belastning ved 6 km/t	700 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1680 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	170 mm

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Udladning	48 mm
Udfaldsdiameter	143,6 mm
Lubrication nipple	1

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9651TOO125P63


EAN 4031582348767

Bestillingsnummer 00838862

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH