

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	250 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	123 mm
Larghezza complessiva	118 mm
Peso complessivo	5,29 kg

SUPPORTO

Disassamento	30 mm
Raggio di piroettamento	72 mm
Ingombro di piroettamento	144 mm
Diametro cuffia superiore	104 mm

RUOTA

Cuscinetto	Mozzo non lavorato
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	112 mm
Larghezza della piastra	112 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	92 mm
Larghezza foro piastra (massima)	92 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm