INFORMACJE O PRODUKCIE

MAXTECH

UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Niebieskoszary (RAL7031)
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44,4 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	200 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,27 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numer zamówienia 00007012

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH