제품 정보

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.22 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	플레인 베어링
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	80 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	8.3 mm
허브 길이	46 mm
차체 너비	35 mm
트레드의 경도(A)	90 Shore A
트레드의 경도(D)	39 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

제품 정보

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

주문 번호 00002549

제품 도면

