

MAXTECH

PNC125x30-Ø8 HL36,5

EAN 4031582485837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	36,5 mm
Dureté du bandage (A)	70 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,21 kg

MAXTECH

PNC125x30-Ø8 HL36,5

EAN 4031582485837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

