

## AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 60 kg                       |
| Elektromosan vezető               | ✓                           |
| Statikus teherbírás               | 120 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 135 mm                      |
| Összsúly                          | 0,711 kg                    |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapág                       | Siklócsapág                  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül   |
| Átmérő                       | 100 mm                       |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                   |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anyag        | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó     |
| Ellensúlyoz  | 43,5 mm            |
| Körbeforgás  | 131 mm             |
| Körbeforgás  | 262 mm             |

## SZERELVÉNY

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa     | Csavarfurat                                                           |
| Csavar furat átmérője | 13 mm                                                                 |
| Tippek                | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

# AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

