

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Duratech heat

Tipo Roda

Padrão EN12530 - Rodízios para Dispositivos

Capacidade de carga a 3 km/h 75 kg

Capacidade de carga estática 150 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -40 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 200 °C

RODA

Material do centro da roda Termoplásticos sintéticos, resistente ao calor

Material do piso da roda Idêntico ao centro da roda

Rolamento Rolamento liso

Anti-fios Sem anti-fios

Diâmetro 75 mm

Largura do Piso 25 mm

Diâmetro do furo do eixo 8 mm

Comprimento do cubo 26,5 mm

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

