제품 정보

LUMINA

AA25POI050S70-8X15 TFR

EAN 4031582389128



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	54 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.09 kg

하우징

주택 자재	폴리프로필렌
Fork 외형	트윈 휠 하우징 , 닫힘
스위블 베어링	스템 , 회전
회전 반경	63 mm
회전 간섭	126 mm
나사산 직경	8 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경	8 mm
스템 길이	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH