

AGILA

2478YGO075P60-67X60

EAN 4031582342000



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	75 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	150 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	100 mm
전체 너비	43 mm
전체 체중	0.161 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

차체 재질	폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질	열가소성 고무, 전기 전도성
베어링	플레인 베어링
휠 색상	실버 그레이(유사한 RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
색상	파란색 부동태화
돔 직경	43 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	67 mm
플레이트 너비	60 mm
플레이트 홀 길이(최소)	40 mm
플레이트 홀 길이(최대)	48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	40 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	48 mm
플레이트 구멍 직경	6.3 mm

AGILA

2478YGO075P60-67X60

EAN 4031582342000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

