

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	48,5 mm
Totaal gewicht	0,063 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	45 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Vierkant

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	67 mm
Breedte plaat	24 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	54 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	54 mm
Diameter plaatgat	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

