

LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Linea clinic |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 120 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 240 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 118 mm |
| Загальна ширина | 83 mm |
| Загальна вага | 0,82 kg |
| Сертифікація | Протестовано та відстежується TÜV Süd |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 20 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Прецизійний кульковий підшипник |
| Офсет (Зсув) | 32 mm |
| Радіус повороту | 90 mm |
| Поворотне з'єднання | 180 mm |
| Діаметр ковпачка | 52 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|--|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
| Діаметр Болт | 32 mm |
| Довжина Болт | 51 mm |

Deutscher
Konstruktor
ClubНагорода
InterzumIF Дизайн
Award

LINEA CLINIC


5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Deutscher
Konstruktor
Club



Нагорода
Interzum



IF Дизайн
Award