



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

### 核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	163 mm
总重量	0.442 kg

### 轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	滑动轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

### 支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	60 mm
上板孔长度 (最大)	70 mm
上板孔宽度 (最小)	50 mm
上板孔宽度 (最大)	55 mm
上板孔直径	8 mm

产品信息

# GALEA

5070YGH125P60-90X70



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

