

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Hałas ruchowy ○○○○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Alpha
Typ	Kółko stałe
Nośność przy 3 km/h	300 kg
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność przy 6 km/h	200 kg
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	200 mm
Waga całkowita	1,992 kg

KOŁO

	miękki
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	46 mm
Twardość Bieżnia (A)	64 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Nierdzewne, ciężka
Kształt Widelec	Poszerzane

MOCOWANIE

Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	115 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

