

AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946

Objednávací číslo 00030775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	188 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	1,744 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	36 mm
Radius otočení	131 mm
Otočné rušení	262 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	45 mm
Poloha Matice	19 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	2

AGILA

2477DIK150R05-28 M8/19

EAN 4031582301946
Objednáací číslo 00030775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

