

# OMIKRON TWIN


9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Numărul de comandă 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron twin
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 similar - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	2000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1500 kg
Capacitate de încărcare statică	3000 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	235 mm
Lățime totală	189 mm
Greutate totală	12,481 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de rulare (D)	42 malul D

## FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
Formă/Furcă	Carcasă Roată dublă
Culoare	Acoperire transparentă
	✓
Diametru cupolă	160 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	200 mm
Lățimea plăcii	160 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	160 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Numărul de comandă 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

