

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015

Numărul de comandă 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6304

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	2040 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1700 kg
Capacitate de încărcare statică	3400 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	1,112 kg

DURATECH

MOP 125X50-Ø20

EAN 4031582320015

Numărul de comandă 00801259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

