

ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●○○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	135 kg
Tracidad de carga estàtica	270 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	200 mm
Pes total	2,33 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Coixinet llis amb Tube Separador sintètic
Eix	Estirada de nou
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	135 mm
Sterferencia de giro	270 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

