

LEVINA STAINLESS

5380UAC150P30-13

EAN 4031582364101



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	190 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Offset	38 mm
Zwenk radius	113 mm
Uitzwenking	226 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub

LEVINA STAINLESS

5380UAC150P30-13

EAN 4031582364101



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

