

## GALEA

5077PIO100R05-22X40

EAN 4031582362619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea                              |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 60 kg                              |
| Capacité de charge statique     | 120 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 139 mm                             |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Moyeu lisse                             |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                          |
| Diamètre              | 100 mm                                  |
| Largeur du bandage    | 32 mm                                   |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Polyamide                |
| Forme de la chape       | Capotée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm                   |

## FIXATION

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 22 mm       |
| Longueur de la vis       | 40 mm       |

# GALEA

5077PIO100R05-22X40

EAN 4031582362619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

