INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ICS

5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	ICS
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	137 mm
Pes total	0,61 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	37 mm
Sterferencia de giro	240 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	18 mm
Pern Longitud	62 mm

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte





Premi IF
Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH