

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582300246

Objednávací číslo 00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral                                       |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s centrálním ,<br>Totální brzda |
| Standardní                  | EN12531 – Kolečka pro<br>nemocniční lůžka      |
| Nosnost 3 km/h              | 150 kg                                         |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                                         |
| Statický Nosnost            | 450 kg                                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                          |
| Celková výška               | 183 mm                                         |
| Celková šířka               | 62 mm                                          |
| Celková hmotnost            | 1,038 kg                                       |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno<br>pomocí TÜV Süd     |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid                  |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty    |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko  |
| Barva Běhoun       | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Barva Kolo         | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Ochranná krytka    | Integrovaný chránič nitě  |
| Průměr             | 150 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                     |
| Šířka těla         | 32 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                 |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D                |

## UCHYCENÍ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, střední   |
| Tvar Vídlice         | Uzavřeno                 |
| Otočné ložisko       | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva                | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Offset               | 40 mm                    |
| Radius otočení       | 115 mm                   |
| Otočné rušení        | 230 mm                   |
| Průměr otočné kamery | 62 mm                    |

## MONTÁŽ

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ montáže                              | Přírubový čep s spínací vačka pro<br>profilové tyče |
| Průměr Matice                            | 28 mm                                               |
| Délka Matice                             | 96 mm                                               |
| Poloha Matice                            | 19 mm                                               |
| Množství montážních otvorů pro<br>Matice | 4                                                   |

Ocenění IF  
Design  
AwardOcenění Red  
Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL


2046UAP150R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582300246  
Objednací číslo 00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF  
Design  
Award



Ocenění Red  
Dot  
Design  
Award