

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
	мягкий
Материал протектора	Пневматическая шина, профиль линии
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	58 mm
Твердость Протектор (A)	55 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ○ ○ ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech air
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Грузоподъемность статическая	150 kg
Общий вес	0,8 kg

PURETECH AIR

DPR200X50-Ø20 2PR BLACK

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

