

MAXTECH

PNR389X85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	75 kg
Statiskā kravnesība	150 kg
Kopējais svars	1,95 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	389 mm
Protektora platums	85 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	74 mm

MAXTECH

PNR389X85-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

