

# ALPHA

3477DYJ125P62

EAN 4031582377101  
Objednávací číslo 00032451

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●○○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	155 mm
Celková hmotnost	1,401 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	123 mm
Průměr otáčení	246 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

# ALPHA

3477DYJ125P62

EAN 4031582377101  
Objednáací číslo 00032451



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

