

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Pasūtījuma numurs 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	200 kg
Statiskā kravnēsība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,51 kg

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Pasūtījuma numurs 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

