

DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219
Número de pedido 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	85 mm
Ancho de Banda de rodadura	85 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	85 mm
Anchura del cuerpo	85 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6204

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	640 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,566 kg

DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Número de pedido 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

