

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	5,85 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Колесо з фланцем
Діаметр	230 mm
Протектор	82 mm
Діаметр отвору Вісь	45 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Коло отвору	70 mm
Діаметр отвору для кріплення	14 mm
Підходить для	jungheinrich_mic

ВСТАНОВЛЕННЯ

Кількість монтажних отворів	5
Болт	

