

# ALPHA

3478UAR100P62

EAN 4031582306835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 300 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Largeur totale                  | 85 mm                             |
| Poids                           | 0,44 kg                           |

## CHAPE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape    | Galbée               |
| Couleur de la chape  | Zingué bleu          |

## ROUE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide              |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté  |
| Roulement                | Roulements rouleaux    |
| Axe                      | axe de roue boulonné   |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001) |
| Pare-fils                | Sans pare-fils         |
| Diamètre                 | 100 mm                 |
| Largeur du bandage       | 32 mm                  |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                  |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A             |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D             |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 103 mm                |
| Largeur de la platine                      | 85 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 77 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA

3478UAR100P62

EAN 4031582306835

Numéro de commande 00029597

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

