

ICS

5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktā

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	ICS
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	162 mm
Kopējais svars	0,86 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Ofsets	38 mm
Grozāms savienojums	259 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	45 mm

«IF
Design»
balva

Product Drawings

