产品信息

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

EAN 4031582382556

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Integral twin torsion
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	125 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	375 kg
温度范围（最低）	-30 °C
最高温度范围	80 °C
总高	150 mm
总宽度	62 mm
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	37.5 mm
旋转半径	100 mm
转向干涉	200 mm

轮子

胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	12 mm
胎面硬度 （D）	40 肖氏 D

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

German Design Award 德国设计奖

reddot design award 红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH