

ALPHA

3477PIR125P62

EAN 4031582305364

Numer zamówienia 00005037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 100 kg |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 155 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 1,232 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 37 mm |
| Szerokość korpusu | 37 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyściigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 40 mm |
| Promień działania koła | 123 mm |
| Zasięg działania koła | 246 mm |
| Średnica kopuły | 75 mm |

MOCOWANIE

| | |
|--|--------------------|
| Typ mocowania | Płytką prostokątną |
| Długość płytki | 105 mm |
| Szerokość płytki | 80 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 60 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 77 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 9 mm |

ALPHA

3477PIR125P62

EAN 4031582305364

Numer zamówienia 00005037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

