

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	강철, 철
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링(RS/2RS)
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
직경	100 mm
트레드 폭	20 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	14 mm
차체 너비	20 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	180 kg
6km/h에서의 적재 용량	140 kg
적재 용량 정적	360 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.4 kg

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

