

# AGILA

2470PIP125P30-11

EAN 4031582361322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                         |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                        |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                  | 160 mm                        |
| Peso total                    | 0.81 kg                       |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 41 mm                   |
| Radio de giro            | 103.5 mm                |
| Interferencia de giro    | 207 mm                  |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                           |
| Material del cuerpo                | Polipropileno                    |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, sin marcas          |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 125 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 75 Shore A                       |

## AJUSTE

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo                                                    |
| Diámetro del agujero del Perno | 11 mm                                                                    |
| Sugerencia                     | Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. |

# AGILA

2470PIP125P30-11

EAN 4031582361322

Número de pedido 00032472  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

