



### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Zeta     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg  |
| Plage de température (minimale) | -0.33 °C |
| Hauteur                         | 200 mm   |
| Poids                           | 3.29 kg  |

### CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 55 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm |

### ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tread profile      | plat   |
| Diamètre           | 160 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm  |

### RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 137 mm |
| Largeur de la platine                      | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

## Product Drawings

