产品信息

# ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Alpha |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 70 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 140 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 128 mm |
| 总重量 | 1.06 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，重型 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 41 mm |
| 旋转半径 | 123 mm |
| 转向干涉 | 246 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 钢板 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 30 mm |
| 胎面硬度 （A） | 80 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 105 mm |
| 上板宽 | 80 mm |
| 上板孔长度（最小） | 77 mm |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 60 mm |
| 上板孔直径 | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 产品图纸




© Copyright 2026 TENTE International GmbH