

## GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Galea stainless              |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 80 kg                        |
| Неръждаемост                       | ✓                            |
| Статичен Товароносимост            | 160 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 162 mm                       |
| Общо тегло                         | 0,55 kg                      |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 30 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                      |

## ВИЛКА

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Материал                    | Полиамид  |
| Форма Вилка                 | Затворен  |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Изместване                  | 40 mm   |
| Радиус на завъртане         | 102,5 mm  |
| Интерференция при завъртане | 205 mm  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm         |

# GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

