

# ZETA REVERSE

468SUOO200P63 180° WT50

EAN 4031582398199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ○ ○ ○ ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta reverse                                           |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport                      |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg                                                 |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg                                                 |
| Conducteur électrique           | Non                                                    |
| Inoxydable                      | Non                                                    |
| Statique Capacité de charge     | 1600 kg                                                |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                                                 |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                                  |
| Hauteur                         | 240 mm                                                 |
| Poids global                    | 3.07 kg                                                |

## CHAPE

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 55 mm                                          |
| Rayon d'encombrement    | 155 mm                                         |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm                                         |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 200 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm               |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA REVERSE

468SU00200P63 180° WT50

EAN 4031582398199

Numéro de commande 00860929  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

