

## ALPHA

3477UFJ100P62

EAN 4031582327564  
Bestelnummer 00001421

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                           |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting   |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 160 kg                          |
| Statisch draagvermogen       | 320 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 128 mm                          |
| Totale breedte               | 75 mm                           |
| Totaal gewicht               | 1,014 kg                        |

## WIEL

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                       |
|                               | zacht                                           |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Rollager                                        |
| As                            | Geschroefd met moer                             |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)                           |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                             |
| Diameter                      | 100 mm                                          |
| Breedte Loopvlak              | 34 mm                                           |
| Breedte wielkern              | 34 mm                                           |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A                                      |

## BEHUIZING

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zwaar  |
| Vork Vorm       | Breed              |
| Zwenklager      | Twee balraces      |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd |
| Offset          | 41 mm              |
| Zwenk radius    | 123 mm             |
| Draaicirkel     | 246 mm             |
| Diameter koepel | 75 mm              |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 105 mm             |
| Breedte plaat               | 80 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 60 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 9 mm               |

# ALPHA

3477UFJ100P62



EAN 4031582327564  
Bestelnummer 00001421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

