

P10-40X17 / 8

EAN 4031582320114

Numărul de comandă 00071744



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune

**ATRIBUTELE DE BAZĂ**

Nume produs	Accesoriu
Tip de carcasă	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	8 mm
Greutate totală	0,042 kg

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu Placă în formă de U
Lungime placă	40 mm
Lățimea plăcii	17 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	32 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	32 mm
Diametru orificiu placă	4 mm