

# KAPPA

9680FTP100P63 CL67

EAN 4031582314977

Número de comanda 00802020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●○●

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	540 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	450 kg
Tracidad de carga estàtica	900 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	145 mm
Àmplia general	110 mm
Pes total	4,449 kg

## RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Color	Passivat blau
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	95 mm
Sterferencia de giro	190 mm
	✓
Dome Dictel	111 mm

# KAPPA

9680FTP100P63 CL67

EAN 4031582314977

Número de comanda 00802020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# KAPPA

9680FTP100P63 CL67

EAN 4031582314977  
Número de comanda 00802020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

