INFORMACIJE O PROIZVODU

# ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Alpha stainless |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 75 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | yes |
| Statički Nosivost | 150 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 128 mm |
| Ukupna težina | 1 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | nerdjajuci čelik, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | nerdjajuci čelik |
| ofset | 41 mm |
| okretni radijus | 123 mm |
| Otpor okretanju | 246 mm |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje | klizni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 35 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 105 mm |
| Širina ploče | 80 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 77 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm |
| Prečnik otvora ploče | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658

Broj porudžbine 00038381

**Crteži proizvoda**

