

SOCKET

Kunststoff Hülse R40-23/11

EAN 4031582090208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Prise de courant
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids global	0.01 kg

RACCORD

Type de raccord	Synthétique Douille, carré
Diamètre Œil	23 mm

SOCKET

Kunststoff Huese R40-23/11

EAN 4031582090208

Numéro de commande 00009047
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36