

## ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○   |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○   |
| Атритація             | ● ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha stainless                       |
| Тип                                | Фіксований Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 500 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Так                                   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1000 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                 |
| Загальна висота                    | 240 mm                                |
| Загальна ширина                    | 115 mm                                |
| Загальна вага                      | 1,99 kg                               |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма       | Широка                  |
| Колір            | Нержавіюча сталь        |

## КОЛЕСО

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                              |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо        |
| Носіння                 | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                    |
| Колір Колесо            | Природний білий                       |
| Діаметр                 | 200 mm                                |
| Протектор               | 50 mm                                 |
| Ширина тіла             | 50 mm                                 |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 140 mm              |
| Ширина тарілки                            | 115 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121

Номер замовлення 00065024

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

