

LINEA

594CXSP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582378573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ krytu	Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	130 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	260 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	145 mm
Celková šířka	82 mm
Celková hmotnost	1,205 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	40 mm
Radius otočení	129 mm
Otočné rušení	258 mm
Průměr otočné kamery	52 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	40 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

TECHNICKÉ VÝKRESY

