

# STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140

Numéro de commande 00078572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0,121 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Bandage	Noir graphite (RAL9011)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	65 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	8 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Noir graphite (RAL9011)
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	23 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm
Tige Longueur Tige	20 mm

# STYLEA

5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582341140

Numéro de commande 00078572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

