

PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Pasūtījuma numurs 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	75 kg
Statiskā kravnesība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,283 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

PIR100X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Pasūtījuma numurs 00030826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

