

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds, super smags
Protektora materiāls	Dubults atloks ar ķēdēm
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	26 mm
Ass atveres diametrs	15 mm
Rumbas garums	32 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech plus
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	240 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	480 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Pasūtījuma numurs 00860912  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

